



8 430019 037391>

ESMERILADORA COMBINADA CEVIK PRO MUELA - CEPILLO CP10-150MIXTA

Referencia: CP10-150MIXTA

EAN-13: 8430019037391

Marca: CEVIK PRO

- Versatilidad: Capaz de realizar múltiples tareas con un solo equipo, lo que reduce la necesidad de adquirir maquinaria adicional.
- Ahorro de espacio: Su diseño combinado optimiza el espacio de trabajo, ideal para talleres con espacio limitado.
- Eficiencia en el trabajo: La capacidad de cambiar rápidamente entre esmerilado y cepillado aumenta la productividad y reduce los tiempos de inactividad.
- Mejora de la calidad del acabado: Permite al usuario ajustar y refinar el acabado de las piezas trabajadas, asegurando resultados profesionales.

Descripción general

la esmeriladora combinada con muela de 150x20x12,7 mm de diámetro y 30 mm, acompañada de un cepillo de 150x15x16, es una herramienta muy versátil en el ámbito del trabajo con metales y otros materiales.

Este equipo permite al usuario realizar tanto el desbaste como el pulido de piezas, gracias a su muela abrasiva, y el cepillado o limpieza de superficies con su cepillo.

Su diseño integrado ahorra espacio en el taller y facilita alternar rápidamente entre las dos funciones sin necesidad de cambiar de máquina.

La muela, de dimensiones generosas, ofrece una amplia área de trabajo para el desbaste y afinado de piezas, mientras que el cepillo es ideal para eliminar óxido, pintura o acabados superficiales, preparando el material para etapas posteriores de tratamiento o acabado.

Recomendaciones de uso:

Siempre utilizar equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes.

Verificar el ajuste correcto de la muela y el cepillo antes de cada uso para evitar accidentes.

No sobrecargar la máquina; ajustar la presión de trabajo según el material a trabajar.

Mantener la zona de trabajo limpia y libre de obstáculos para facilitar el movimiento alrededor de la máquina.

Realizar pruebas en materiales de desecho antes de trabajar piezas finales, para asegurar el ajuste correcto de la máquina.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente la máquina para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Verificar periódicamente el estado de la muela y el cepillo, reemplazándolos cuando muestren signos de desgaste o daño.

Lubricar las partes móviles según las indicaciones del fabricante para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la máquina.

Características

| | |
|--|--------------|
| Tipo de producto | Esmeriladora |
| Tipo de motor | Eléctrico |
| Potencia absorbida (en W) | 450 |
| Velocidad de rotación del motor (en rpm) | 2950 |
| Dimensiones muela (en mm) | 150x20x12,7 |
| Dimensiones cepillo (en mm) | 150x15x16 |
| Tipo de grano de la muela | 36 |

Acabados

| | |
|-------|------|
| Color | Rojo |
|-------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 8,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 28,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 28,00 |
| Presentación | Caja serigrafiada |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios para cortar metales / Máquinas rectificadoras de metales / Rectificador de banco (23241401) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / ESMERILADORAS (08040310) |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | esmeriladoracp10-150mixtadeclaracionepif160411 |
|-----|--|