

## MORDAZA FORZA PERFECT NO GUIADA



Referencia: 30/125L  
EAN-13: 8424427457704  
Marca: FORZA

A (Longitud): 346  
B (Distancia máxima bocas): 175  
C: 40



- Adaptabilidad a piezas irregulares: Gracias a su portabocas oscilante, la mordaza se adapta con facilidad a piezas con geometrías complejas, garantizando un amarre seguro y preciso.
- Efecto descendente de las bocas: Este diseño asegura que la pieza se mantenga firme y perfectamente alineada con la base, lo que mejora la precisión del mecanizado y reduce los errores.
- Mayor versatilidad en el mecanizado: La capacidad de adaptarse a diferentes tipos de piezas y geometrías permite al usuario realizar una amplia gama de trabajos con una sola herramienta, optimizando tiempo y recursos.
- Mejor calidad en el acabado de las piezas: El efecto descendente asegura una sujeción firme, minimizando vibraciones y desviaciones, lo que resulta en un acabado más preciso y de mayor calidad.

### Descripción general

La Mordaza Perfect No Guiada es una herramienta de sujeción de alta precisión diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en trabajos de fresado, taladrado y rectificado. Fabricada con acero de cementación 20MnCr5, esta mordaza ofrece una durabilidad y resistencia excepcionales, garantizando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales. Su diseño sin guiar, combinado con un portabocas oscilante, permite un ajuste preciso a piezas con geometrías irregulares, asegurando un amarre firme y estable. Las bocas de la mordaza cuentan con un efecto descendente, lo que asegura que la pieza trabajada repose perfectamente en la base o en posición paralela, mejorando así la precisión del mecanizado. Además, incluye aprietes intercambiables, lo que ofrece flexibilidad y adaptabilidad a diversas operaciones. El husillo hexagonal y el agujero para la barra de apriete facilitan el ajuste de la mordaza, mientras que los dos juegos de bridas incluidos garantizan una instalación segura y estable sobre mesas ranuradas o puntos cero bajo demanda.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la mordaza esté correctamente alineada con la mesa antes de comenzar el mecanizado para evitar desajustes en la pieza trabajada. Utilice los aprietes intercambiables adecuados según el tipo de pieza que vaya a mecanizar. Aplique el torque adecuado al husillo hexagonal para garantizar una sujeción firme sin dañar la mordaza. Verifique que las bocas estén en buen estado antes de cada uso para mantener la precisión del amarre. En aplicaciones de fresado, utilice siempre el portabocas oscilante para garantizar un amarre seguro de piezas irregulares.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la mordaza después de cada uso para eliminar residuos de metal y polvo, lo que prolongará la vida útil de la herramienta. Lubrique el husillo y los mecanismos de apriete periódicamente para asegurar un funcionamiento suave y sin fricciones. Revise regularmente el estado de los aprietes y bocas y reemplácelos en caso de desgaste para mantener la precisión y seguridad en el trabajo.

### Características

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| A (Longitud)               | 346   |
| B (Distancia máxima bocas) | 175   |
| C                          | 40    |
| D (Altura base)            | 42    |
| F                          | 110   |
| H (Anchura)                | 125   |
| L                          | 22,0  |
| M                          | 66    |
| Bridas                     | 12561 |
| Chaveteros                 | 12    |
| Base                       | B/125 |

### Acabados

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Material | Acero cementado 60HRC; Husillo 40HRC |
| Acabado  | Pavonado                             |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

### Dimensiones

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 14,60 |
|--------------------|-------|

### Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1              |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 14,60          |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 40,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 17,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,00          |
| Presentación                     | Caja de cartón |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (0804030T)                                                                                                               |

## Enlaces

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a MORDAZA PERFECT NO GUIADA</a> |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                               |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                               |
| pdf                          | <a href="#">Manual MI30 ES-EN</a>                      |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_30_1.psd</a>                          |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">30-150_Cro_1.psd</a>                       |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">30-150_DesP_1.psd</a>                      |
| cad                          | <a href="#">30_125L_Mordaza.prt</a>                    |
| cad                          | <a href="#">30_125L_Mordaza.stp</a>                    |
| cad                          | <a href="#">3012590_TACO_COMPLETO.dwg</a>              |
| cad                          | <a href="#">30_125L_Mordaza.x_t</a>                    |
| cad                          | <a href="#">30_125L_Mordaza.dwg</a>                    |
| pdf                          | <a href="#">ficha técnica_30_125L_Mordaza.pdf</a>      |
| pdf                          | <a href="#">ficha técnica_30_125L_Mordaza (1).pdf</a>  |