



Limpiadora de vapor SC 1 Multi

Referencia: 1.516-404.0
EAN-13: 4054278998992
Marca: Kärcher

- Diseño del equipo compacto y manejable
- Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado
- Indicador luminoso LED con panel de control
- Breve tiempo de calentamiento

Descripción general

Descripción

La limpiadora de vapor manual compacta SC 1 Multi limpia sin productos químicos y está lista en un instante para limpiar en profundidad entre usos. Con una limpieza en profundidad, se elimina hasta el 99,999 % de los virus* y el 99,99 % de todas las bacterias comunes** de las superficies duras. El diseño compacto y manejable del equipo permite un manejo sin fatiga y su almacenamiento en espacios reducidos. La SC 1 Multi está lista en 30 segundos y, gracias al depósito de agua extraíble, puede llenarse fácilmente sin largos tiempos de espera ni interrupciones en el trabajo. El cartucho de descalcificación intercambiable permite una descalcificación automática, por lo que ofrece una vida útil 5 veces mayor. El indicador luminoso LED con panel de control permite un manejo sencillo y sin esfuerzo. Los distintos modos, como Calentamiento, Listo para usar, Servicio con vapor y Cambio de cartucho pendiente, se muestran de forma continua. También es posible una ampliación opcional de la innovadora fregona de vapor 4 en 1 multifunción.

Ventajas

Diseño del equipo compacto y manejable

Manejo cómodo gracias al diseño compacto del equipo.

Diseño ergonómico para lograr una limpieza sin fatiga.

El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.

Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado

El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo.

Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, la cal se elimina automáticamente del agua que se introduce en el equipo, lo que multiplica su vida útil.

El cambio de cartuchos se muestra en el indicador luminoso LED con 1 hora de antelación.

Indicador luminoso LED con panel de control

Para lograr un manejo sencillo y sin esfuerzo.

Para el accionamiento del vapor, solo hay que tocar suavemente el panel de control una vez, sin ningún esfuerzo.

El indicador luminoso muestra los siguientes modos fácilmente reconocibles: Calentamiento, Listo para usar, Servicio con vapor y Cambio de cartucho pendiente.

Breve tiempo de calentamiento

Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.

Campos de aplicación

Grifería

Lavabos

Paredes alicatadas

Superficies de ventanas y de cristal

Campana extractora
Placas de cocina

Suministro incluido

Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
Cartucho de descalcificación: 1 Unidad(es)
Boquilla manual

Equipamiento

Depósito: es extraíble y se puede rellenar continuamente

Características técnicas

Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito: aprox. 30 m²
Potencia calorífica: 1300 W
Longitud del cable: 5 m
Tiempo de calentamiento: 0.5 min
Contenido del depósito: 200 ml
Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color: blanco
Peso sin accesorios: 1.6 kg
Peso con embalaje incluido: 2.2 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 345 x 113 x 190 mm

Características

Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	aprox. 30 m ²
Potencia calorífica	1300 W
Longitud del cable	5 m
Tiempo de calentamiento	0.5 min
Contenido del depósito	200 ml
Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color	blanco
Peso sin accesorios	1.6 kg
Peso con embalaje incluido	2.2 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	345 x 113 x 190 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,56
Largo artículo (cm)	34.5
Ancho artículo (cm)	11.3
Alto artículo (cm)	19

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,21
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,80
Producto empaquetado: alto (cm)	21,30

Enlaces

pdf	BTA-5631427-000-15.pdf
pdf	BTA-5885266-000-00.pdf
pdf	1.516-404.0 Pl_es_ES.pdf
pdf	CER-5183766-000-07.pdf